



KDN280A

### Kamrail vork 2-polig 16 mm<sup>2</sup> 12 modulen

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

##### Uitvoering

Aantal polen 2

##### Afmetingen

Lengte 210 mm

##### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 16 mm<sup>2</sup>

Type connector/steker Doorverbindingsrail met vork

##### Capaciteit

Aantal modulen 12