



KDN280B

Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

Uitvoering

Aantal polen 2

Afmetingen

Lengte 1000 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 16 mm²

Capaciteit

Aantal modulen 57