



KDN363A

### Kamrail vork 3-polig 10 mm<sup>2</sup> 12 modulen

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

##### Uitvoering

Aantal polen 3

##### Afmetingen

Lengte 210 mm

##### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm<sup>2</sup>

##### Capaciteit

Aantal modulen 12