



Kamrail vork 3-polig 10 mm² 12 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Uitvoering

Aantal polen 3

Afmetingen

Lengte 210 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm²

Capaciteit

Aantal modulen 12

KDN363A