



KDN380B

### **Kamrail vork 3-polig 16 mm<sup>2</sup> 57 modulen**

#### **Technische eigenschappen**

##### **Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 80 A |
|-----------------|------|

##### **Uitvoering**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 3 |
|--------------|---|

##### **Afmetingen**

|        |         |
|--------|---------|
| Lengte | 1000 mm |
|--------|---------|

##### **Spanning**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4500 V |
|---------------------------------|--------|

##### **Aansluiting**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 16 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------|--------------------|

##### **Capaciteit**

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modulen | 57 |
|----------------|----|