



KDN383B

## Kamrail voor modulair component, 3 polig + hulpcontact, 57 modules

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

#### Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

#### Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
---------------------------------	--------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------

Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork
-----------------------	------------------------------

#### Capaciteit

Aantal modules	57
----------------	----