



KDN383B

Kamrail voor modulair component, 3 polig + hulpcontact, 57 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

Uitvoering

Aantal polen 3

Afmetingen

Lengte 1000 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 16 mm²

Capaciteit

Aantal modulen 57