



### Kamrail vork 3-polig+N 16 mm<sup>2</sup> 56 modulen

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

##### Uitvoering

Aantal polen 4

##### Afmetingen

Lengte 1035 mm

##### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 16 mm<sup>2</sup>

##### Capaciteit

Aantal modulen 58

KDN450E