



KDN451E

## Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm<sup>2</sup> 54 modulen

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

#### Uitvoering

Aantal polen 4

#### Afmetingen

Lengte 1000 mm

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 16 mm<sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modulen 54