



KDN463B

Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Uitvoering

Aantal polen 4

Afmetingen

Lengte 1000 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm²

Type connector/steker Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modulen 57