



KDN463B

Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
---------------------------------	--------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm ²
---------------------------------	--------------------

Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork
-----------------------	------------------------------

Capaciteit

Aantal modulen	57
----------------	----