



KDN463B

## Kamrail vork 4-polig 10 mm<sup>2</sup> 57 modulen

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

#### Uitvoering

Aantal polen 4

#### Afmetingen

Lengte 1000 mm

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm<sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modulen 57