



KDN463E

## Kamrail vork 3-polig+N 10 mm<sup>2</sup> 8 modulen

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

#### Uitvoering

Aantal polen 4

#### Afmetingen

Lengte 140 mm

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm<sup>2</sup>

Type connector/steker Doorverbindingsrail met vork

#### Capaciteit

Aantal modulen 8