



KDN463E

## Kamrail vork 3-polig+N 10 mm<sup>2</sup> 8 modulen

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

#### Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

#### Afmetingen

Lengte	140 mm
--------	--------

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
---------------------------------	--------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------

#### Capaciteit

Aantal modulen	8
----------------	---