



KDN480A

### Kamrail vork 4-polig 16 mm<sup>2</sup> 12 modulen

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

##### Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

##### Afmetingen

Lengte	210 mm
--------	--------

##### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
---------------------------------	--------

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------

Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork
-----------------------	------------------------------

##### Capaciteit

Aantal modulen	12
----------------	----