



KDN480B

## Kamrail vork 4-polig 16 mm<sup>2</sup> 56 modulen

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

#### Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

#### Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
---------------------------------	--------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------

#### Capaciteit

Aantal modulen	56
----------------	----