


KDQ08057011



Scharnierdeksel Q08 294x294mm grijs voor 5mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	53 mm
Inbouwbreedte	294 mm
Inbouwlengte	294 mm
Lengte	314 mm
Breedte	314 mm
Dikte van tapijt uitsparing	5 mm

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Kleur	Ijzergrijs
RAL-code	7011

Deksel, deur

Materiaal deksel	Polyamide (PA)
Type deksel	Klapdeksel

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------

Funcities

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Teksten

Leidinguitvoer	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	1
Aantal Schuko-contactdozen	8
Samenstelling	
Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	8
Aantal outlets	4
Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q08