



KDQ08127011



## Scharnierdeksel Q08 294x294mm grijs voor 12mm vloerafdekking

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Met afdekking voor vloerbedekking | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking     | Ja |

#### Afmetingen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 60 mm  |
| Inbouwbreedte               | 294 mm |
| Inbouwlengte                | 294 mm |
| Lengte                      | 314 mm |
| Breedte                     | 314 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 12 mm  |

#### Installatie, montage

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor holle vloerinstallatie     | Nee |
| Geschikt voor verwerking in beton        | Ja  |
| Geschikt voor buitengebruik              | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Nee |
| Geschikt voor natte reiniging            | Nee |

#### Instructies

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

#### Materiaal

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
| Kleur     | Ijzergrijs     |
| RAL-code  | 7011           |

#### Deksel, deur

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Materiaal deksel | Polyamide (PA) |
| Type deksel      | Klapdeksel     |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Maximale belasting | 1,50 - 1,50 kN |
|--------------------|----------------|

#### Functies

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

#### Teksten

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Leidinguitvoer | Met kabeluitgang in deksel |
|----------------|----------------------------|

#### Aansluiting

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Aantal leidinginvoeringen                    | 1    |
| Aantal Schuko-contactdozen                   | 8    |
| <b>Samenstelling</b>                         |      |
| Aantal ingebouwde apparaten                  | 8    |
| Aantal outlets                               | 4    |
| <b>Veiligheid</b>                            |      |
| Beschermingsgraad IP                         | IP20 |
| Slagvastheid IK                              | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand   | IP30 |
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | Q08  |