



KEB771K1

Unibar M aftakkast, grootte1, 1x RCBO C/1P+N/30mA/kl. A 16A, 1xC EE socket 3P

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	16 A
Nominale stroom	16 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	0 - 230 V
--------------------------------	-----------

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Afmetingen

Hoogte	163 mm
Breedte	170 mm
Lengte	190 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
--	------