



KEM31S00Z3LMF

Unibar M 160A, recht 3,25m met 12 aftakopeningen

Technische eigenschappen

Uitvoering

Flexibel	Nee
Aantal polen	5

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	160 A
Nominale stroom	160 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Afmetingen

Aantal aftakpunten	12
Hoogte	68 mm
Breedte	167 mm
Lengte	3250 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------