



KEM32S00Z1LMF

Unibar M 250A, recht 1,25m met 4 aftakopeningen

Technische eigenschappen

Uitvoering

Flexibel	Nee
Aantal polen	5

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	250 A
Nominale stroom	250 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Afmetingen

Aantal aftakpunten	4
Hoogte	68 mm
Breedte	167 mm
Lengte	1250 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------