



KEM34S61N1LMF

Unibar M 400A T-element verticaal 90° naar boven

Technische eigenschappen

Uitvoering

Flexibel	Nee
Aantal polen	5

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	400 A
Nominale stroom	400 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	367 mm
Breedte	184 mm
Lengte	550 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------