



KEM39S00P8LMF

Unibar M 1000A, recht aanpasbaar door installateur tot 1,25m

Technische eigenschappen

Uitvoering

Flexibel	Nee
Aantal polen	5

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	1000 A
Nominale stroom	1000 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Afmetingen

Aantal aftakpunten	0
Hoogte	126 mm
Breedte	167 mm
Lengte	1250 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------