



KF81A

Stiftaansluitklem, aansluiting voor, 1 x 25 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 16 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 25 mm²