



KF82A

Stiftaansluitklem, aansluiting voor (dubbelklem), 2 x 16 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 2x 10 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 16 mm²