



KH23C

Verdeelklem 3-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	65,90 mm
Breedte	69,20 mm
Diepte	45,50 mm

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,80 - 2,80 NM
----------------	----------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---