



Verdeelklem 4-polig 80 A 1 x 16 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Hoogte	86 mm
Breedte	88 mm
Diepte	44 mm

Capaciteit

Aantal modules	5
----------------	---

Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modules van 17,5 mm	10
----------------------------------	----

KJ01B