



KN032

Tertio voedingsklemmen 160 A

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	70 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	16 - 70 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	3 - 3 NM
----------------	----------

Afmetingen

Hoogte railsysteem	0
Dikte rail	0 - 0 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------