



KN035

Tertio voedingsmodule 160 A 3 fasen, nul, PE, klemmen rechts

Technische eigenschappen

Design

Aantal polen	5 P
Montagevoorschriften	railsysteem

Uitvoering

Aantal modules	6.5
----------------	-----

Stroom

Nominale stroom Inom	160 A
----------------------	-------

Afmetingen

Hoogte geïnstalleerd product	55 mm
Lengte in mm	124 mm
Breedte geïnstalleerd product	126 mm
Hoogte railsysteem	5 mm
Dikte railsysteem	12 mm
Afstand railsysteem	10 mm

Materiaal

Kleur	grijs
Bestandsdeel	mix van materialen

Montage

Aandraaimoment	3 Nm
----------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders	70 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	16 - 70 mm ²

Levering

Met deksel	Nee
------------	-----

Samenstelling

Aantal eenheden	114
Uitbreiding mogelijk	Nee

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------