



KN038

**Tertio voedingsmodule 160 A 3 fasen, nul, PE, klemmen rechts**

**Technische eigenschappen**

**Design**

Aantal polen	5 P
Montagevoorschriften	railsysteem

**Uitvoering**

Aantal modulen	6.5
----------------	-----

**Stroom**

Nominale stroom Inom	160 A
----------------------	-------

**Afmetingen**

Diepte geïnstalleerd product	70 mm
Hoogte geïnstalleerd product	55 mm
Lengte in mm	124 mm
Breedte geïnstalleerd product	126 mm
Hoogte railsysteem	5 mm
Dikte railsysteem	12 mm
Afstand railsysteem	10 mm

**Materiaal**

Kleur	grijs
Bestandsdeel	mix van materialen

**Montage**

Aandraaimoment	3 Nm
----------------	------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele aders	70 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve aders	16 - 70 mm <sup>2</sup>

**Levering**

Met deksel	Nee
------------	-----

**Samenstelling**

Aantal eenheden	114
Uitbreiding mogelijk	Nee

**Normen**

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------