



Aansluitklem 1-polig 95 - 240 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	415 A
-----------------	-------

Afmetingen

Hoogte	132 mm
Breedte	36 mm
Diepte	100 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	95 - 240 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	95 - 240 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

KR24P