



KXA0415

Rijgklem 2-voudig F, 4 mm², schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	26 A
-----------------	------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	1 W
---	-----

Afmetingen

Hoogte	51,50 mm
Breedte	90 mm
Diepte	6 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 6 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7030
Materiaal	Polyamide (PA)