



KXA0415

### Rijgklem 2-voudig F, 4 mm<sup>2</sup>, schroef

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	26 A
-----------------	------

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	1 W
---	-----

##### Afmetingen

Hoogte	51,50 mm
Breedte	90 mm
Diepte	6 mm

##### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>

##### Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7030
Materiaal	Polyamide (PA)