



KXB10E

Rijgklem 10 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0
-----------------	---

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	1 W
---	-----

Afmetingen

Hoogte	55 mm
--------	-------

Breedte	54 mm
---------	-------

Diepte	10 mm
--------	-------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 - 10 mm ²
--------------------------------	--------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²
---------------------------------	--------------------------