



KYA0212

**Rijgklem 3-voudig, fase, nul, PE, 0,08 - 2,5 mm<sup>2</sup>, quickconnect**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	24 A
-----------------	------

**Vermogen**

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	1 W
---	-----

**Afmetingen**

Hoogte	51,20 mm
Breedte	5 mm
Diepte	95 mm

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-code	7030
Materiaal	Polyamide (PA)