



Rijgklem 3-voudig, fase, fase, 0,08 - 2,5 mm², quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 24 A

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 1 W

Afmetingen

Hoogte 51,20 mm

Breedte 5 mm

Diepte 95 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.13 - 4 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.13 - 4 mm²

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7030

Materiaal Polyamide (PA)

KYA0214