

KYA0215

Rijgklem 3-voudig, fase, fase, PE, 0,08 - 2,5 mm², quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	24 A
-----------------	------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	1 W
---	-----

Afmetingen

Hoogte	51,20 mm
--------	----------

Breedte	95 mm
---------	-------

Diepte	5 mm
--------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.13 - 4 mm ²
--------------------------------	--------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.13 - 4 mm ²
---------------------------------	--------------------------

Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

RAL-code	7030
----------	------

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------