

KYA0215

**Rijgklem 3-voudig, fase, fase, PE, 0,08 - 2,5 mm<sup>2</sup>, quickconnect**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	24 A
-----------------	------

**Vermogen**

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	1 W
---	-----

**Afmetingen**

Hoogte	51,20 mm
--------	----------

Breedte	95 mm
---------	-------

Diepte	5 mm
--------	------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	--------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------------

**Materiaal**

Kleur	Grijs
-------	-------

RAL-code	7030
----------	------

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------