

KYA02LH2

**Rijgklem 2,5 mm<sup>2</sup> fase, 24 A/800 V, 2 x quickconnect**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	24 A
-----------------	------

**Afmetingen**

Hoogte	38,10 mm
--------	----------

Breedte	47,10 mm
---------	----------

Diepte	5 mm
--------	------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.13 - 2.5 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	----------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------------

**Materiaal**

Kleur	Grijs
-------	-------

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------