



KYA04E4

Rijgklem 4 mm² aarde, 4 x quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|---|
| Nominale stroom | 0 |
|-----------------|---|

Vermogen

| | |
|---|-----|
| Vermogensverlies bij nominale stroom I _n | 1 W |
|---|-----|

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 38,15 mm |
| Breedte | 82,20 mm |
| Diepte | 6 mm |

Materiaal

| | |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
|-----------|----------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 0.13 - 4 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 0.13 - 6 mm ² |