

KYB10E

Rijgklem 10 mm² aarde, 57 A/800 V, quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|---|
| Nominale stroom | 0 |
|-----------------|---|

Vermogen

| | |
|---|-----|
| Vermogensverlies bij nominale stroom I _n | 1 W |
|---|-----|

Afmetingen

| | |
|--------|----------|
| Hoogte | 47,50 mm |
|--------|----------|

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 70 mm |
|---------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Diepte | 12 mm |
|--------|-------|

Materiaal

| | |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
|-----------|----------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

Aansluiting

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 2.5 - 10 mm ² |
|--------------------------------|--------------------------|

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 2.5 - 10 mm ² |
|---------------------------------|--------------------------|