



L14D

Schroefpatroonhouder 1 x 25 A inclusief afdekking, montage op DIN-rail

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	4,30 W
---	--------

Zekering

Zekeringsgrootte	DII - DIII
------------------	------------

Leveringsomvang

Met deksel	Ja
------------	----

Afmetingen

Hoogte	25 mm
Breedte	44 mm
Lengte	75 mm