



LD01K16-3AS

Zekeringhouder D01 porselein, 3-polig, 3168/3 VR

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Nominale stroom van smeltpatroon 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A

Uitvoering

Aantal polen 3

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Type connector/steker ingang Beugelklem

Frequentie

Frequentie 200 - 200 Hz

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 9 W

Leveringsomvang

Met deksel Ja

Zekering

Zekeringsgrootte D01