



LD01K16-3AS

### Zekeringhouder D01 porselein, 3-polig, 3168/3 VR

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A

##### Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

##### Aansluiting

Type connector/steker ingang	Beugelklem
------------------------------	------------

##### Frequentie

Frequentie	200 - 200 Hz
------------	--------------

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	9 W
---	-----

##### Leveringsomvang

Met deksel	Ja
------------	----

##### Zekering

Zekeringsgrootte	D01
------------------	-----