



LD02K63-1SS

### Zekeringhouder D02 porselein, 1-polig, 3268 VR

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Nominale stroom van smeltpatroon	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A
----------------------------------	---

##### Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

##### Aansluiting

Type connector/steker ingang	Beugelklem
------------------------------	------------

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	9,50 W
---	--------

##### Leveringsomvang

Met deksel	Ja
------------	----

##### Zekering

Zekeringsgrootte	D02
------------------	-----

##### Afmetingen

Hoogte	14 mm
--------	-------

Breedte	30 mm
---------	-------

Lengte	290 mm
--------	--------