



LD02K63-1SS

### Zekeringhouder D02 porselein, 1-polig, 3268 VR

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Nominale stroom van smeltpatroon 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A

##### Uitvoering

Aantal polen 1

##### Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

##### Aansluiting

Type connector/steker ingang Beugelklem

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In 9,50 W

##### Leveringsomvang

Met deksel Ja

##### Zekering

Zekeringsgrootte D02

##### Afmetingen

Hoogte 14 mm

Breedte 30 mm

Lengte 290 mm