



LD02K63-1SS

## Zekeringhouder D02 porselein, 1-polig, 3268 VR

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Nominale stroom van smeltpatroon	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A
----------------------------------	---

#### Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Aansluiting

Type connector/steker ingang	Beugelklem
------------------------------	------------

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	9,50 W
---	--------

#### Leveringsomvang

Met deksel	Ja
------------	----

#### Zekering

Zekeringsgrootte	D02
------------------	-----

#### Afmetingen

Hoogte	14 mm
--------	-------

Breedte	30 mm
---------	-------

Lengte	290 mm
--------	--------