



LD02K63-3SS

Zekeringhouder D02 porselein, 3-polig, 3268/3 VR

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Type connector/steker ingang	Beugelklem
------------------------------	------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	28,50 W
---	---------

Leveringsomvang

Met deksel	Ja
------------	----

Zekering

Zekeringsgrootte	D02
------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	63 mm
Breedte	72 mm
Lengte	80 mm