



LD042

Zekeringhouder D01 kunststof, 1-polig, SIS/D01/1

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
Aandraaimoment	2,5 - 3 NM

Aansluiting

Type connector/steker ingang	Steekklem
Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 35 mm ²

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	2,90 W
---	--------

Leveringsomvang

Met deksel	Ja
------------	----

Zekering

Zekeringsgrootte	D01
Kenmerken zekering	gG

Afmetingen

Hoogte	72 mm
Breedte	27 mm
Lengte	63 mm