



LD042

### Zekeringhouder D01 kunststof, 1-polig, SIS/D01/1

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A

##### Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
Aandraaimoment	2,5 - 3 NM

##### Aansluiting

Type connector/steker ingang	Steekklem
Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>

##### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	2,90 W
---	--------

##### Leveringsomvang

Met deksel	Ja
------------	----

##### Zekering

Zekeringsgrootte	D01
Kenmerken zekering	gG

##### Afmetingen

Hoogte	72 mm
Breedte	27 mm
Lengte	63 mm